



MÉRETEK

Renovent Excellent 180


Renovent Excellent 180 **jobb**os kivitel



Renovent Excellent 180 **bal**os kivitel



Falikonzol elhelyezése




1	Befúvás
2	Kidobott levegő
3	Elszívás
4	Friss levegő
5	Elektromos csatlakozó
6	Kondenzvíz csatlakozás
7	Fali tartókonzol



MÉRETEK

Renovent Excellent 180




No.	Alkatrész leírása
1	Szűrőbetét 2 x G3 lapszűrő (standard verzió)
2	Ventilátorok (Excellent 180)
3	Hőmérséklet-érzékelő
4	Kezelőpanel
5	Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő
6	Vezérlő-alaplap (Plus verziónál) Cseréjekor kérjük, vegye figyelembe a megfelelő DIP kapcsoló beállításait (lásd telepítési és használati útmutató)!
7	Hálózati kábel villásdugóval (230 V) (A villásdugó cseréje esetén csak a gyári előregyártott villásdugós kábel alkalmazható!)
8	Szűrőfedél




MÉRETEK

Renovent Excellent 300


Renovent Excellent 300 **jobb**os kivitel



Renovent Excellent 300 **bal**os kivitel




Falikonzol elhelyezése



1	Befűtés
2	Kidobott levegő
3	Elszívás
4	Friss levegő
5	Elektromos csatlakozó
6	Kondenzvíz csatlakozás
7	Fali tartókonzol



MÉRETEK



	Alkatrész leírása
1	Szűrőbetét 2 x G3 lapszűrő (standard verzió)
2	Ventilátor (Excellent 300) 1 db Ventilátor (Excellent 400) 1 db
3	Hőmérséklet-érzékelő
4	Kezelőpanel
5	Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő (Excellent 300) Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő (Excellent 400)
6	By-pass motor
7	By-pass zsalu
8	Vezérlő-alaplap (Plus verziónál) Cseréjekor kérjük, vegye figyelembe a megfelelő DIP kapcsoló beállításait (lásd telepítési és használati útmutató!)
9	Elektromos előfűtő (1000 W)
10	Hálózati kábel villásdugóval (230 V) (A villásdugó cseréje esetén csak a gyári előregyártott villásdugós kábel alkalmazható!)
11	Szűrőfedél, balos Szűrőfedél, jobbos





MÉRETEK


Renovent Excellent 400

Renovent Excellent 400 jobbos kivitel

Renovent Excellent 400 balos kivitel



Falikonzol elhelyezése




1	Befúvás
2	Kidobott levegő
3	Elszívás
4	Friss levegő
5	Elektromos csatlakozó
6	Kondenzvíz csatlakozás
7	Fali tartókonzol



MÉRETEK

Renovent Excellent 400




	Alkatrész leírása
1	Szűrőbetét 2 x G3 lapszűrő (standard verzió)
2	Ventilátor (Excellent 300) 1 db Ventilátor (Excellent 400) 1 db
3	Hőmérséklet-érzékelő
4	Kezelőpanel
5	Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő (Excellent 300) Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő (Excellent 400)
6	By-pass motor
7	By-pass zsalu
8	Vezérlő-alaplap (Plus verziónál) Cseréjekor kérjük, vegye figyelembe a megfelelő DIP kapcsoló beállításait (lásd telepítési és használati útmutató)!
9	Elektromos előfűtő (1000 W)
10	Hálózati kábel villásdugóval (230 V) (A villásdugó cseréje esetén csak a gyári előregyártott villásdugós kábel alkalmazható!)
11	Szűrőfedél, balos Szűrőfedél, jobbos




MÉRETEK

Renovent Excellent 450


Renovent Excellent 450 **jobb**os kivitel



Renovent Excellent 450 **bal**os kivitel



Falikonzol elhelyezése




1	Befúvás
2	Kidobott levegő
3	Elszívás
4	Friss levegő
5	Elektromos csatlakozó
6	Kondenzvíz csatlakozás
7	Fali tartókonzol



MÉRETEK

Renovent Excellent 450



	Alkatrész leírása
1	Szűrőbetét 2 x G3 lapszűrő (standard verzió)
2	Ventilátor (Excellent 300) 1 db Ventilátor (Excellent 400) 1 db
3	Hőmérséklet-érzékelő
4	Kezelőpanel
5	Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő (Excellent 300) Kereszt-ellenáramú hővisszanyerő (Excellent 400)
6	By-pass motor
7	By-pass zsalu
8	Vezérlő-alaplap (Plus verziónál) Cseréjekor kérjük, vegye figyelembe a megfelelő DIP kapcsoló beállításait (lásd telepítési és használati útmutató)!
9	Elektromos előfűtő (1000 W)
10	Hálózati kábel villásdugóval (230 V) (A villásdugó cseréje esetén csak a gyári előregyártott villásdugós kábel alkalmazható!)
11	Szűrőfedél, balos Szűrőfedél, jobbos

